

**DNMG 150604, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150604 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 105 - 435 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PQ
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Minőség	CA025P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	105 - 435 m/min
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz