

**DNMG 150608, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 105 - 435 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PQ
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	105 - 435 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA025P
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz