

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.6-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 NO.6-32
GTIN	4062406036591
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 32  
Menet Ø: 3,51 mm  
Teljes hossz L: 56 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 4 mm  
Szár négyszög □: 3 mm  
Magfurat Ø: 2,77 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	56 mm
Menet Ø	3,51 mm
Menet / coll	32
Menetemelkedés	0,794 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Menetmélység	10,53 mm

Szár négyszög □	3 mm
Szabvány	DIN 371
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	2,77 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	6-32 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró