

**SNMG 120404, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120404 CA025P Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: CA025P
Forgácstörő: PQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 105 - 435 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Minőség	CA025P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	PQ

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	105 - 435 m/min
Szerszámanyag	HM
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz