

**TNMG 160404, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	105 - 435 m/min
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA025P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	PQ
Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz