

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.2-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 NO.2-56
GTIN	4062406036515
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 56

Menet Ø: 2,18 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,78 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	6,54 mm
Magfurat Ø	1,78 mm
Menet Ø	2,18 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Szár négyszög □	2,1 mm

Menet / coll	56
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	45 mm
Menetemelkedés	0,454 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	2-56 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró