

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/2-10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130031 1.1/2-10 |
| GTIN | 4062406038205 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 10
Menet Ø: 38,1 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 32 mm
Szár négyszög □: 24 mm
Magfurat Ø: 35,7 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------|
| Menetemelkedés | 2,54 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Teljes hossz L | 200 mm |
| Menetmélység | 76,2 mm |
| Magfurat Ø | 35,7 mm |
| Menet Ø | 38,1 mm |
| Szár Ø D _s | 32 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menet / coll | 10 |
| Forgácshornok száma | 4 |
| Szár négyszög □ | 24 mm |
| Menetfajta | UNS-LH |
| Menetméret | 1.1/2-10 UNS LH |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |