

**TNMG 160408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 105 - 435 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	PQ
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	105 - 435 m/min
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	CA025P
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz