

**TNMG 160408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4,5 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 4,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,

Szerszámananyag	HM
Minőség	CA025P
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz