

**VNMG 160408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Árucikk kategória	25E

Leírás

VNMG 160408 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 105 - 435 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	PQ
Minőség	CA025P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	105 - 435 m/min
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz