


**CNMG 120404, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250210 PR005S |
| GTIN | 4960664836390 |
| Árucikk kategória | 25E |

Leírás

CNMG 120404 PR005S Minőség: PR005S
Forgácstörő: MU
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Forgácstörő | MU |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 30 - 90 m/min |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Szerszámanyag | HM |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás |
| Minőség | PR005S |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Előtolás f | 0,05 - 0,15 mm/ford, |
| Fő felhasználás | S |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 4 mm |
| Bevonat | Megacoat Hard |
| Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |