


**SNMG 120404, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

SNMG 120404 PR005S Sarokrádiusz: 0,4 mm  
Minőség: PR005S  
Forgácstörő: MQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 90 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Előtolás $f$	0,03 - 0,12 mm/ford,
Fő felhasználás	S
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 90 m/min
Minőség	PR005S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	MQ
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz