

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 5/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 5/16-24
GTIN	4062406039141
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 24  
Menet Ø: 7,94 mm  
Teljes hossz L: 90 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
Szár négyszög □: 6,2 mm  
Magfurat Ø: 6,9 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 371
Magfurat Ø	6,9 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3

Szár négyszög □	6,2 mm
Menet Ø	7,94 mm
Menetmélység	23,82 mm
Teljes hossz L	90 mm
Menet / coll	24
Menetfajta	UNF
Menetméret	5/16-24 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró