

**VNMG 160408, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VNMG 160408 PR005S Minőség: PR005S  
Forgácstörő: MQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 90 m/min

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f$	0,03 - 0,12 mm/ford,
Minőség	PR005S
Fő felhasználás	S

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 90 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	MQ
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz