

**WNMG 080408, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Árucikk kategória	25E

Leírás

WNMG 080408 PR005S Minőség: PR005S

Forgácstörő: MQ

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,13 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,03 - 0,13 mm/ford,
Forgácstörő	MQ
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	S
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min

Sarokrídusz	0,8 mm
Minőség	PR005S
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz