

**VNMG 160408, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251824 PR005S
GTIN	4960664836826
Árucikk kategória	25E

Leírás

VNMG 160408 PR005S Minőség: PR005S
Forgácstörő: MU
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	S
Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Forgácstörő	MU
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM

Minőség	PR005S
Fogásmélység a _p	0,5 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz