

**CCGT 030102, Minőség: PR1535****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCGT 030102 PR1535 Minőség: PR1535
Forgácstörő: MFP-PF
Fogásmélység a_p : 0,03 - 0,2 mm
Előtolás f : 0,02 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 160 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 60 m/min

Műszaki leírás

Minőség	PR1535
Mellékfelhasználás	S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 60 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,03 - 0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 160 m/min

Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	MFP-PF
Bevonat	Megacoat Nano
Váltólapka ISO kód	CCGT 030102
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz