

**HOLEX****Szegecsfurat dörzsár, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k11: 8,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162800 8,4
GTIN	4062406064372
Árucikk kategória	120

**Leírás****Kivitel:**

Kúposan emelkedő elővágó szakasz kb. a névleges Ø háromszorosának megfelelő hosszon. Az erős mag és az ívelt foghát következtében nagyon stabil. Könnyű, hántoló vágás a spirálhornyok és a mérettől függően különböző fogságok következtében.

**Felhasználás:**

Különösen jól használható alkatrészek szerelésénél, ha hibás helyzetű furatokat kell dörzsárazni vagy szegecsfuratokat kell megnagyobbítani. A kazángyártásban a szegecslyuk dörzsárazat sűrített levegős kézi fúrógépeken alkalmazzák.

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

Élhossz $L_c$	85 mm
Előtolás f acélban $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/ford,
Morse-kúp MK méret	1
Vágóélek száma Z	3
Névleges Ø $D_c$	8,4 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	95,5 mm
Ø az elővágásnál	5,9 mm
Teljes hossz L	161 mm
Tűrés névleges Ø	k11

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 311
Spirálszög	25 fok
belső hűtés	nem
Szár	Morse kúp
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	7 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		