

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:  
1.15/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.15/16-20
GTIN	4062406038601
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 49,212 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 48 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	98,4 mm
Szár négyszög □	32 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Szerszámananyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Magfurat Ø	48 mm
Menet Ø	49,212 mm
Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	1,27 mm
Menet / coll	20
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.15/16-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró