

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.6-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 NO.6-40
GTIN	4062406038823
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 40

Menet Ø: 3,51 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 4 mm

Szár négyszög □: 3 mm

Magfurat Ø: 2,95 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	40
Menetmélység	10,53 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	4 mm
Menet Ø	3,51 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3

Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	56 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Szár négyszög □	3 mm
Magfurat Ø	2,95 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	6-40 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró