

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/8-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.7/8-10
GTIN	4062406038588
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 10
Menet Ø: 47,625 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 45,3 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	250 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	45,3 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet / coll	10
Menetemelkedés	2,54 mm
Menetmélység	95,25 mm

Szár négyszög □	29 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	47,625 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.7/8-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró