

**Garant****Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 14/1mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215800 14/1
GTIN	4045197702654
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Felhasználás:

**Univerzálisan használható minden anyaghoz.**

- Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

### Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

- **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megszírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	37 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	85 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Vágóélek száma Z	1
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	9,25 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	26,8 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	25 mm

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,55 fok
$\varnothing D_3$	11 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814