



Gépi működtetésű tokmány, HSK-A 100, Ø D1: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	305538 20
GTIN	2050001772060
Árucikk kategória	33K

Leírás

Kivitel:

- Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.
- Korróziógátló bevonattal védett.
- Porral és vízzel szemben védett.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
- Központos szerszámbe fogás optimális körfutási pontossággal.
- Belső hűtőfolyadék ellátás.
- Szorítóerő max. 1000 Nm.

Előny:

Hosszú szerszám élettartam. Rezgégátló tulajdonságokkal. Nagyon stabil a megerősített felfogó anyának köszönhetően.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., szorítópatronok 309566 – 309570 ill. 309575 – 309576 sz.

Műszaki leírás

Szorítópatron külső Ø	52 mm
A-méret kinyúlási hossz	105 mm

Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	52 / 55
Befogási Ø D ₁	20 mm
Max. befogóerő	1000 Nm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Körmőskulcsbütyökkel Anya külső Ø 52/55 mm	628400 52/55
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309575 8
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309575 16
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309575 12
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309575 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309575 10
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 14 mm	309575 14