

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.7/8-12
GTIN	4062406038571
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 47,625 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 45,6 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	29 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	2,117 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	250 mm
Magfurat Ø	45,6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm

Menet / coll	12
Menetmélység	95,25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	47,625 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.7/8-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró