

**Garant****VHM dörzsárfej HPC H7 INOX Zsácfurat, TiAlN, Névleges Ø D: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239735 22
GTIN	4045197707642
Árucikk kategória	23A

**Leírás****Kivitel:**

Cserélhető fejes dörzsár rendszer **IT7 tűrésre készre köszörülve**. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.

**Rendszer körfutása  $\leq 5 \mu\text{m}$  (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.**

Rövid éllel és egyenes horonnyal.

**Felhasználás:****Zsácfuratokhoz.**

HPC / HSC dörzsárazáshoz.

**Figyelem:**

**Teljes hasznos hossz** =  $L_1$  (239740 / 239745 sz. befogó) +  $l$  (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).

Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcs 219986 sz.

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Befogó mérete: 16 mm

Élhossz  $l_1$ : 14 mm

Fejhossz  $l$ : 26 mm

Vágóélek száma Z: 8

Előtolás f INOX-ban  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,4 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Fejhossz $l$	26 mm
Élhossz $l_1$	14 mm
Vágóélek száma Z	8

Befogó mérete	16 mm
Névleges Ø D	22 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,4 mm/ford,
Kulcsnyílás	13 mm
Sorozat	TopCut
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	zsákfuratnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	igen
Semi-Standard	igen
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		