

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/8-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.7/8-14
GTIN	4062406038564
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 47,625 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 46 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	14
Szár négyszög □	29 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	95,25 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	36 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	47,625 mm

Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	46 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.7/8-14 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró