

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.10-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 NO.10-56
GTIN	4062406038861
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 56

Menet Ø: 4,83 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,39 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetemelkedés	0,454 mm
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	4,39 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Menet / coll	56
Teljes hossz L	70 mm
Menet Ø	4,83 mm
Menetmélység	14,49 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	10-56 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró