

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/4-12****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130031 1.3/4-12 |
| GTIN | 4062406038458 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 44,45 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 42,4 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Menetmélység | 88,9 mm |
| Menetemelkedés | 2,117 mm |
| Forgácshornok száma | 4 |
| Szabvány | DIN 376 |
| Szár Ø D _s | 36 mm |
| Szár négyszög □ | 29 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Magfurat Ø | 42,4 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Teljes hossz L | 220 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Menet Ø | 44,45 mm |
| Menet / coll | 12 |
| Menetfajta | UN-LH |
| Menetméret | 1.3/4-12 UN LH |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |