

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1-10
GTIN	4062406042158
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 23 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	160 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	76,2 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	10
Menet Ø	25,4 mm
Szár négyszög □	16 mm

Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	23 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	2,54 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1-10 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró