

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	82 mm
Felfogó menet M	M16
Ferde bemarkási szög α _{max}	1,25 fok
Ø D ₃	30 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L _{ges}	47 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	72 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416

Sorozat	Power Q
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás a_p	1 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2