

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	68 mm
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Felfogó menet M	M16
Sorozat	Power Q
belső hűtés	igen
Ferde bemarási szög α <sub>max</sub>	2,05 fok

Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Teljes hossz $L_{ges}$	60 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,5 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	22,34 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP