

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/2-10****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130035 1.1/2-10 |
| GTIN              | 4062406040444   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 38,1 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 35,7 mm

**Műszaki leírás**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Szabvány             | DIN 376 |
| Teljes hossz L       | 200 mm  |
| Szár négyszög □      | 24 mm   |
| Menetemelkedés       | 2,54 mm |
| Menet / coll         | 10      |
| Magfurat Ø           | 35,7 mm |
| Forgácshornyok száma | 4       |
| Szerszámanyag        | HSS E   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menetmélység               | 76,2 mm                                   |
| Menet Ø                    | 38,1 mm                                   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm                                     |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Menetfajta                 | UNS                                       |
| Menetméret                 | 1.1/2-10 UNS                              |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |