

Garant**Gépi menetfúró ISO 228 + 0,05 mm, gőzölt, G: G1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137360 G1
GTIN	4045197705693
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

Gőzölt felület, kisebb élrátét-képződés.

Tűrésosztály ISO 228 + 0,05 mm. HSS

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Olyan munkadarabokhoz, melyeket **galvanikus védőréteggel** látnak el, vagy edzés következtében enyhén zsugorodnak.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy az **előfúrási Ø-t DIN-től eltérően** (lásd a táblázatot) **0,05 mm-rel nagyobbra** fúrja.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	5
Menet / coll	11
Menetemelkedés	2,309 mm
Magfurat Ø	30,75 mm
Menet Ø	33,25 mm
Forgácshornok száma	5
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	25 mm

Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	20 mm
Menetmélység	99,75 mm
Menetméret	G1
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5156
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

