

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.4-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 NO.4-40
GTIN	4062406038793
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 40

Menet Ø: 2,85 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,27 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	0,635 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	56 mm
Menetmélység	8,55 mm
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3

Menet Ø	2,85 mm
Magfurat Ø	2,27 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Menet / coll	40
Menetfajta	UNC
Menetméret	4-40 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró