

Garant**Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM, TiAlN, G: G3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139395 G3/8
GTIN	4045197705884
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

DIN 2189 (≈ DIN 5156). **Kenőhornyokkal; optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.**

Az **innovatív poligon forma** széles felhasználási spektrumot biztosít. A **multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam** érhető el **nagy szilárdságú anyagokban is.** Speciális **TiAlN bevonat**, kiválóan alkalmas **alumínium ötvözetekhez.**

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Menetemelkedés: 1,337 mm

Menet / coll: 19

Menet Ø: 16,66 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	6
Menetemelkedés	1,337 mm
Menet / coll	19
Forgácshornyok száma	6
Menet Ø	16,66 mm
Szár Ø D _s	12 mm

Szár négyszög □	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Magfurat Ø irányérték	16,05 mm
Menetmélység	49,98 mm
Menetméret	G3/8
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	DIN 2189
Tűrés osztály	ISO 228 X
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetformázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	42 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	42 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

