

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 2-18
GTIN	4062406038656
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 50,8 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 49,5 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	18
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	40 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	1,411 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	49,5 mm
Menet Ø	50,8 mm

Szár négyszög □	32 mm
Menetmélység	101,6 mm
Teljes hossz L	250 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	2-18 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró