

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.3-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 NO.3-48
GTIN	4062406041014
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 48
Menet Ø: 2,52 mm
Teljes hossz L: 50 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 2,05 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	2,05 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	7,56 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,529 mm
Menet Ø	2,52 mm
Szár négyszög □	2,1 mm

Teljes hossz L	50 mm
Szabvány	DIN 371
Menet / coll	48
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D _s	2,8 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	3-48 UNC LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró