

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1/4-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1/4-24
GTIN	4062406041311
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 24
Menet Ø: 6,35 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 7 mm
Szár négyszög □: 5,5 mm
Magfurat Ø: 5,35 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	6,35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	5,35 mm
Szár Ø D _s	7 mm
Menetmélység	19,05 mm
Szabvány	DIN 371

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,058 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Menet / coll	24
Teljes hossz L	80 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1/4-24 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró