

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/2-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/2-24
GTIN	4062406044862
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 38,1 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 37,3 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	32 mm
Menetmélység	95,25 mm
Menet Ø	38,1 mm
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	200 mm
Szár négyszög □	24 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menetemelkedés	1,058 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	37,3 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	24
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.1/2-24 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró