

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.9/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.9/16-12
GTIN	4062406044985
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 39,688 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 32 mm
Szár négyszög □: 24 mm
Magfurat Ø: 37,7 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Menet / coll	12
Magfurat Ø	37,7 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	99,22 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Menetemelkedés	2,117 mm

Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	24 mm
Forgácshornok száma	4
Menet Ø	39,688 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.9/16-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró