

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.1-64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 NO.1-64
GTIN	4062406040970
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Szerszámananyag	HSS E
Menetemelkedés	0,397 mm
Magfurat Ø	1,5 mm
Menet / coll	64
Menetmélység	5,55 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szár Ø D _s	2,8 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menet Ø	1,85 mm
Szabvány	DIN 371
Forgácshornyok száma	2
Menetfajta	UNC-LH

Menetméret	1-64 UNC LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró