

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.7/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.7/8-20
GTIN	4062406043018
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 47,625 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 46,42 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	95,25 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Szár négyszög □	29 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	47,625 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menet / coll	20

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	36 mm
Magfurat Ø	46,42 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.7/8-20 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró