

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.5/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.5/16-8
GTIN	4062406042486
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 8
Menet Ø: 33,338 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 30,3 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	30,3 mm
Szár négyszög □	22 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	33,338 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	3,175 mm
Forgácshornyok száma	4

Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Menet / coll	8
Menetmélység	66,69 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/16-8 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró