

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 5/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 5/16-24
GTIN	4062406041380
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 24
Menet Ø: 7,94 mm
Teljes hossz L: 90 mm
Szár Ø D_s: 8 mm
Szár négyszög □: 6,2 mm
Magfurat Ø: 6,9 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,058 mm
Magfurat Ø	6,9 mm
Forgácsolások száma	3
Teljes hossz L	90 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	8 mm

Menetmélység	23,82 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	24
Menet Ø	7,94 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	5/16-24 UNF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró