

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.3/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.3/4-10
GTIN	4062406042943
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 10
Menet Ø: 44,45 mm
Teljes hossz L: 220 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 42 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	10
Szár Ø D _s	36 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	220 mm
Menetemelkedés	2,54 mm
Magfurat Ø	42 mm
Forgácshornok száma	4

Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	29 mm
Menet Ø	44,45 mm
Menetmélység	88,9 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.3/4-10 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró