

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.10-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 NO.10-24
GTIN	4062406041168
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 24

Menet \varnothing : 4,83 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár \varnothing D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat \varnothing : 3,82 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,058 mm
Szár \varnothing D _s	6 mm
Teljes hossz L	70 mm
Menet / coll	24
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetmélység	14,49 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	4,83 mm
Magfurat Ø	3,82 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	10-24 UNC LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró