

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.3/4-20
GTIN	4062406045135
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 44,45 mm
Teljes hossz L: 220 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 43,25 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	20
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	44,45 mm
Magfurat Ø	43,25 mm
Szár négyszög □	29 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	111,1 mm

Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	220 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN
Menetméret	1.3/4-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró