

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.6-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 NO.6-32
GTIN	4062406041076
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 32
Menet Ø: 3,51 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 4 mm
Szár négyszög □: 3 mm
Magfurat Ø: 2,77 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	2,77 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	10,53 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	56 mm
Menet / coll	32
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	4 mm
Szár négyszög □	3 mm
Menetemelkedés	0,794 mm
Menet Ø	3,51 mm
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	6-32 UNC LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró