

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 11/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 11/16-12
GTIN	4062406044084
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 17,462 mm  
Teljes hossz L: 125 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Szár négyszög □: 11 mm  
Magfurat Ø: 15,5 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	125 mm
Forgácshornok száma	4
Menet / coll	12
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Magfurat Ø	15,5 mm
Menetmélység	43,7 mm
Menetemelkedés	2,117 mm

Menet Ø	17,462 mm
Szár négyszög □	11 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN
Menetméret	11/16-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró