

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 15/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 15/16-20
GTIN	4062406042059
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 23,812 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 22,7 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	47,64 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Menet Ø	23,812 mm

Szár négyszög □	14,5 mm
Magfurat Ø	22,7 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menet / coll	20
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	15/16-20 UNEF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró